


RELAX FOTOCROMÁTICO 1,67



<b>Adición</b>	0.50 - 0.75 - 1.00
<b>Tratamientos</b>	HMC-HYDRO+- ULTRA - ULTRABLUE
<b>Color</b>	-

TRANSITIONS




GREY



BROWN

<b>ALTURA MÍNIMA MONTAJE</b>
14 mm

RELAX FOTOCROMÁTICO 1,6



<b>Adición</b>	0.50 - 0.75 - 1.00
<b>Tratamientos</b>	HMC-HYDRO+ - ULTRA - ULTRABLUE
<b>Color</b>	-

FOTOCROMÁTICO



GREY




BROWN

ALTURA MÍNIMA MONTAJE

14 mm

RELAX FOTOCROMÁTICO 1,56



<b>Adición</b>	0.50 - 0.75 - 1.00
<b>Tratamientos</b>	HMC-HYDRO+- ULTRA - ULTRABLUE
<b>Color</b>	-

FOTOCROMÁTICO




GREEN

GREY

BROWN

<b>ALTURA MÍNIMA MONTAJE</b>
14 mm

RELAX FOTOCROMÁTICO 1,5



<b>Adición</b>	0.50 - 0.75 - 1.00
<b>Tratamientos</b>	HMC-HYDRO+- ULTRA - ULTRABLUE
<b>Color</b>	-

FOTOCROMÁTICO



GREY



BROWN

<b>ALTURA MÍNIMA MONTAJE</b>
14 mm