




La arquitectura del diseño del progresivo Focus es única. Además de una configuración progresiva estándar, ofrece un segmento de visión de cerca en la parte de arriba de la lente. De este modo, se obtiene un área de visión cercana en la parte superior e inferior de la lente.

- Precisión y comodidad de enfoque en la zona superior e inferior de la lente.
- Mejora la ergonomía postural al evitar movimientos de cabeza innecesarios.
- Excelente visión dinámica, con una fácil transición entre las diferentes zonas visuales.
- Enfoque cómodo y preciso en todas las distancias y direcciones de la mirada.
- Reducción del desenfoque periférico.
- Segmento superior adaptado a las necesidades visuales del usuario.



SIN LA TECNOLOGÍA DE VISIÓN ESPACIAL



CON LA TECNOLOGÍA DE VISIÓN ESPACIAL

## UNA TECNOLOGÍA PIONERA



Visión espacial

# 99.5%

de las direcciones de la mirada están optimizadas

## Una visión espacial mejorada y más dinámica, gracias al poder natural de la acomodación.

### Nitidez y precisión, incluso en movimiento

La Tecnología de Visión espacial optimiza el rango a través del cual un objeto se mueve cerca o lejos del ojo sin ningún cambio aparente en el enfoque de la imagen. Con ella se mejora la capacidad del ojo de enfocar tanto objetos lejanos como cercanos, logrando una nitidez perceptiva excepcional y un área de enfoque más amplia. Esta tecnología mantiene la calidad visual estable incluso durante el movimiento, cuando los objetos cambian constantemente su distancia con los ojos. Además, la transición entre las zonas visuales de la lente es ágil y sutil, especialmente al mirar hacia abajo para enfocar objetos cercanos.



Perfil de enfoque


Consigue una visión ideal gracias al perfil de enfoque.



Trazado de rayos

La lente que ofrece una visión óptima en toda su superficie.

Progresivo Focus incorpora una progresión de potencia vertical con un segmento de potencia superior. De esta manera se obtienen áreas de visión de cerca en la parte superior e inferior de la lente.



Segmento de enfoque de cerca



Configuración de montaje

Configuración de montaje.  
*Hecho a tu medida*

→ Ajuste individual

→ Ajuste de la montura

→ Ajuste de la lente

PARA MÁS INFORMACIÓN: